

**KOMET® Suport, HSK-A 100, ABS® Ø d: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	239022 25
GTIN	4047109039902
Clasa articolului	29W

**Descriere****Execuție:**

- Suport echilibrat la Q 6,3 la 10.000 1/min.
- Cu sistem de răcire internă.

**Standard:****DIN 69893****Notă:**

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

**Descriere tehnică**

Lungimea proeminenței L <sub>1</sub>	31 mm
Lungime activă A	60 mm
Ø cozii ABS® D <sub>s</sub>	25 mm
Suport	HSK-A 100
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69893
Răcire interioară	da
Ø exterior d <sub>1</sub>	100 mm
Tip produs	Suport ABS

