

**Reazem cu șurub modular, Cea mai mare înălțime de rezemare: 88Fmm****Date comandă**

Numărul de comandă	373552 88F
GTIN	4020772072858
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Șurub filetat trapezoidal cu autoblocare și opritor final. Execuție modulară. Extensie pe înălțime până la max. 350 mm, în combinație cu inelul intermediar. Cod 373555.

Notă:

Cu gaură de centrare 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375010.

Descriere tehnică

Pentru clema de prindere cu lățimea fantei	14 - 22 mm
Ø parte inferioară	50 mm
Cea mai mare înălțime de rezemare	88 mm
Capacitate de portantă	30 kN
Tip	6406
Ø cap	50 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	75 mm

Tip produs

Vinci cu șurub