

**Set de 3 bacuri moi tip segment, din oțel, Pentru universal tip: 250****Date comandă**

Numărul de comandă	313435 250
GTIN	2050001929525
Clasa articolului	33T

**Descriere****Execuție:**

Canale **frezate fin** și dantură **rectificată cu precizie, brunată.**

**Aplicație:**

Prindere largă, cu deformare redusă.

**Material:**

Produs de calitate din 16MnCr5.

**Adaptat pentru:**

**Universale strângere** de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

**Accesorii opționale:**

Piulițe Cod 313505 – 313605.

**Notă:**

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

**Descriere tehnică**

Pentru universal tip	250 mm
Înălțime H	70 mm
Lungime L	80 mm
Distanță între găuri L	28 mm
Distanță orificii a	30 mm

Lățime B	180 mm
Lățimea canalului D	21 mm
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung