



## Set de 3 bacuri de atașare dure, Pentru universal tip: 400



### Date comandă

Numărul de comandă	313210 400
GTIN	2050001929082
Clasa articolului	33T

### Descriere

#### Aplicație:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit **în câteva secunde**, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe mașină. **Se va obține astfel un minim de timp de modificare.** Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raționalizare este necesar nu numai pentru mașinile cu comandă numerică, ci și pentru orice strung.

Pentru fixare pe portbacuri călite. În combinație cu portbacuri, pot fi utilizate ca bacuri de exterior sau de interior.

#### Adaptat pentru:

Universal cu reglaj tangențial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangențial Röhms Duro Cod 313120; 313140 și alte universale autocentrante cu reglaj tangențial.

#### Notă:

- **Portbacurile și bacurile moi cumpărate ulterior se vor prelucra prin rectificare în ansamblu montate pe universal.**

### Descriere tehnică

Pentru universal tip	400 mm
Distanță între găuri L	60 mm
Lățime B	45 mm
Lățimea canalului D	18 mm
Lungime L	130 mm

Lungimea punții A	30 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangențial și bacuri
Recomandat pentru codul de culoare	Universal autocentrant Röhmm cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangențial