

**HEDI****Cablu de prelungire, 400 V / 16 A, Tip: 10BQ2**

## Date comandă

Numărul de comandă	081185 10BQ2
GTIN	4003644021192
Clasa articolului	08B

## Descriere

### Execuție:

**Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în încăperi umede (IP44).** Pentru utilizare dură, rezistent la uleiuri și acizi, cu suprafață netedă, rezistentă la uzură.

**Cablu armat PU foarte flexibil H07BQ-F 3G1,5.**

### Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

## Descriere tehnică

Clasa cablului	H07BQ-F
Lungimea cablului	10 m
Materialul cablului	Cablu Panzer
Structura cablului	5G2,5
Clasă de protecție IP	IP 44
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecă intrare	F
Caracteristici nume produs	400 V / 16 A
Tensiune de rețea	40 V

Tip produs

Cablu de prelungire