

Garant**Piuliță pentru bucă elastică tip ER la interior, Pentru ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	309621 25
GTIN	4062406093457
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Piuliță de strângere interioară cu filet exterior. **Cu canale.**

Adaptat pentru:

Portsculă pentru buce elastice tip ER cu filet interior.

Accesorii opționale:

Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.
Șaibe de etanșare Cod 309625; 309630; 309635; 309645.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Descriere tehnică

Moment maxim de strângere	55 Nm
Ø exterior D	32 mm
Filet	M32×1,5
Deschidere SW	24 mm

Lungimea totală L	14,5 mm
Pentru ER	25 mm
Standard	DIN 6499 D
Tip produs	Piuliță de strângere