



Universal autocentrant cu reglaj tangențial ROTA-S-plus 2.0 cu bacuri în trepte nedivizate, DIN 702-4, Tip: 400



Date comandă

Numărul de comandă	313115 400
GTIN	2050001928740
Clasa articolului	33U

Descriere

Execuție:

- **Concentricitate înaltă și precizie maximă la schimbarea bacurilor.**
- **Durabilitate mare la precizie maximă.**
- **Sistem modular de bușe de protecție.**
- **Cel mai scurt timp de instalare.**
- **Corpul universalului călit până la Ø 315 mm.**
- **Gaură străpunsă mare (mărime E!).**
- **Știft de siguranță pentru siguranță maximă la operare.**
- **Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” și „Duro”.**
- **Strângere flexibilă a pieselor mici și mari.**
- **Strângere de înaltă precizie a celor mai mici Ø interioare.**

Igeltext:

Corp călit, extrem de rigid și rectificat.

Bacuri de bază cu dantură înclinată.

Design special cu muchie ascuțită.

Buton pentru schimbarea bacului.

Asigurarea bacului (triplă – excepție Ref. 400).

Știft de blocare pentru poziționarea prealabilă a bacului de bază.

Acționarea cu racord hexagonal.

Aplicație:

Pentru mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea frontală cu șuruburi. Flanșele brute trebuie întotdeauna ajustate mai întâi pe mașină și apoi pe universal.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Complet din oțel, astfel recomandat pentru turații ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranță și 1 set de șuruburi de fixare.

Inclusiv 1 set de bacuri în trepte nedivizate.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.

Descriere tehnică

Tip	400
Gaură E	102 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare	20 - 408 mm
Cursă de strângere per bac S	12 mm
Înălțimea universalului D	124 mm
Cheie locaș hexagonal K	19 mm
Turație maximă	2200 min ⁻¹
Ø de centrare B	380 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare	137 - 408 mm
Greutate	99 kg
Ø exterior A	408 mm
Serie	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-4
Cod de culoare pentru accesorii	Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Universal autocentrant cu reglaj tangențial

Accesorii

Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 400	313200 400
Set de 3 bacuri de bază,dantură dreaptă Pentru universal tip 400	313207 400
Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 400	313205 400
Set de 3 bacuri de atașare dure Pentru universal tip 400	313210 400