



Universal autocentrant cu reglaj tangențial ROTA-S-plus 2.0 cu bacuri în trepte nedivizate, DIN 702-4, Tip: 200



Date comandă

Numărul de comandă	313115 200
GTIN	2050001928719
Clasa articolului	33U

Descriere

Execuție:

- **Concentricitate înaltă și precizie maximă la schimbarea bacurilor.**
- **Durabilitate mare la precizie maximă.**
- **Sistem modular de bușe de protecție.**
- **Cel mai scurt timp de instalare.**
- **Corpul universalului călit până la Ø 315 mm.**
- **Gaură străpunsă mare (mărime E!).**
- **Știft de siguranță pentru siguranță maximă la operare.**
- **Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” și „Duro”.**
- **Strângere flexibilă a pieselor mici și mari.**
- **Strângere de înaltă precizie a celor mai mici Ø interioare.**

Igeltext:

Corp călit, extrem de rigid și rectificat.

Bacuri de bază cu dantură înclinată.

Design special cu muchie ascuțită.

Buton pentru schimbarea bacului.

Asigurarea bacului (triplă – excepție Ref. 400).

Știft de blocare pentru poziționarea prealabilă a bacului de bază.

Acționarea cu racord hexagonal.

Aplicație:

Pentru mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea frontală cu șuruburi. Flanșele brute trebuie întotdeauna ajustate mai întâi pe mașină și apoi pe universal.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Complet din oțel, astfel recomandat pentru turații ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranță și 1 set de șuruburi de fixare.

Inclusiv 1 set de bacuri în trepte nedivizate.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.

Descriere tehnică

Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare	8 - 208 mm
Tip	200
Ø exterior A	206 mm
Ø de centrare B	185 mm
Gaură E	52 mm
Cheie locaș hexagonal K	12 mm
Greutate	16,2 kg
Înălțimea universalului D	86,3 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare	72 - 224 mm
Cursă de strângere per bac S	7 mm
Turație maximă	4800 min ⁻¹
Serie	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-4
Cod de culoare pentru accesorii	Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Universal autocentrant cu reglaj tangențial

Accesorii

Set de 3 bacuri de bază,dantură dreaptă Pentru universal tip 200	313207 200
Set de 3 bacuri de atașare, dure Pentru universal tip 200	313250 200
Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 200	313200 200
Set de 3 bacuri de atașare dure Pentru universal tip 200	313210 200
Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 200	313205 200