

Garant**Suport de plăcuțe Heavy-Duty pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 334/999mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274070 334/999
GTIN	4062406094096
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048.

Aplicație:

În combinație cu suport de prindere Cod 274004 sau alternativ cu adaptorul Cod 274003 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

$D_1 = \varnothing$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \varnothing$ maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$ din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Descriere tehnică

Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	999 mm
Ø minim pentru canelarea 1 D_1	334 mm
Adâncime maximă de aşchiere t_{max}	70 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Cheie pentru sistem	da
Lățime de canelare w	8 mm

Tip produs

Suport de plăcuțe