

Garant**Suport de plăcuțe Medium pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 32/50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274022 32/50
GTIN	4062406094249
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de așchiere Cod 275000 – 275015.

Aplicație:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

$D_1 = \varnothing$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \varnothing$ maxim pentru prima canelare.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{max}	24 mm
\varnothing minim pentru canelarea 1 D_1	32 mm
\varnothing maxim pentru canelarea 1 D_2	50 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Cheie pentru sistem	da
Lățime de canelare w	4 mm

Tip produs

Suport de plăcuțe