

Garant

Suport de plăcuțe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 42/60mm



Date comandă

Numărul de comandă	274042 42/60
GTIN	4062406094256
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuție:

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048. D₂ = 999 din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Aplicație:

În combinație suport de prindere Cod 274002.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 1 se comandă separat.

Notă:

D₁ = Ø minim pentru prima canelare / D₂ = Ø maxim pentru prima canelare.

Valorile tehnologice scad cu 30 – 50 % în funcție de situația de prindere.

Cheie pentru sistem: da

Lățime de canelare w: 4 mm

Adâncime maximă de aşchiere t_{max}: 28 mm

Descriere tehnică

Ø minim pentru canelarea 1 D ₁	42 mm
Adâncime maximă de aşchiere t _{max}	28 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 D ₂	60 mm
Tip de utilizare	pe stânga

Cheie pentru sistem	da
Lățime de canelare w	4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe