

**Garant****Suport de plăcuțe Heavy-Duty pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 240/350mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274064 240/350
GTIN	4062406094386
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048.

**Aplicație:**

În combinație cu suport de prindere Cod 274004 sau alternativ cu adaptorul Cod 274003 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

$D_1 = \varnothing$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \varnothing$  maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

**Descriere tehnică**

Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	240 mm
Adâncime maximă de aşchiere $t_{max}$	40 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	350 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Cheie pentru sistem	da
Lățime de canelare $w$	5 mm

Lățime de canelare w

6 mm

Tip produs

Suport de plăcuțe