

Garant

Suport de plăcuțe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 44/60mm



Date comandă

Numărul de comandă	274034 44/60
GTIN	4062406094508
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuție:

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048. $D_2 = 999$ din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Aplicație:

În combinație suport de prindere Cod 274002.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 1 se comandă separat.

Notă:

$D_1 = \emptyset$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \emptyset$ maxim pentru prima canelare.

Valorile tehnologice scad cu 30 – 50 % în funcție de situația de prindere.

Cheie pentru sistem: da

Lățime de canelare w : 3 mm

Adâncime maximă de aşchiere t_{max} : 16 mm

Descriere tehnică

Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	60 mm
Ø minim pentru canelarea 1 D_1	44 mm
Adâncime maximă de aşchiere t_{max}	16 mm
Tip de utilizare	pe dreapta

Cheie pentru sistem	da
Lățime de canelare w	3 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe