

**Garant****Suport de plăcuțe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 344/999mm****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 274034 344/999 |
| GTIN               | 4062406094669  |
| Clasa articolului  | 21U            |

**Descriere****Execuție:**

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

**Aplicație:**

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

$D_1 = \emptyset$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \emptyset$  maxim pentru prima canelare.

**Descriere tehnică**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$      | 999 mm     |
| Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$      | 344 mm     |
| Adâncime maximă de aşchiere $t_{max}$ | 20 mm      |
| Tip de utilizare                      | pe dreapta |
| Cheie pentru sistem                   | da         |
| Lățime de canelare w                  | 3 mm       |

Tip produs

Suport de plăcuțe