

**Garant**

**Suport de plăcuțe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 242/350mm**



## Date comandă

Numărul de comandă	274044 242/350
GTIN	4062406094768
Clasa articolului	21U

## Descriere

### Execuție:

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

### Aplicație:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

### Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

### Notă:

$D_1 = \emptyset$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \emptyset$  maxim pentru prima canelare.

## Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere $t_{\max}$	22 mm
Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	242 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	350 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Cheie pentru sistem	da
Lățime de canelare w	4 mm

Tip produs

Suport de plăcuțe