

**Garant****Suport de plăcuțe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 92/130mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274046 92/130
GTIN	4062406095215
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

**Aplicație:**

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

$D_1 = \emptyset$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \emptyset$  maxim pentru prima canelare.

**Descriere tehnică**

Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	130 mm
Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	92 mm
Adâncime maximă de aşchiere $t_{max}$	20 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Cheie pentru sistem	da
Lățime de canelare $w$	4 mm

Tip produs

Suport de plăcuțe