

Garant**Suport de plăcuțe Heavy-Duty pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 234/350mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274076 234/350
GTIN	4062406095383
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de așchiere Cod 275021 – 275048.

Aplicație:

În combinație cu suport de prindere Cod 274004 sau alternativ cu adaptorul Cod 274003 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

$D_1 = \text{Ø}$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \text{Ø}$ maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$ din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Descriere tehnică

Ø minim pentru canelarea 1 D_1	234 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	350 mm
Adâncime maximă de așchiere t_{\max}	50 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Cheie pentru sistem	da
Lățime de canelare w	8 mm

Tip produs

Suport de plăcuțe