

**Garant****Ruletă, Lungimea benzii: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă	462070 3
GTIN	4062406095611
Clasa articolului	41H

**Descriere****Execuție:**

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă și retur automat al benzii. Pentru o prindere perfectă, suprafețele de contact și butonul de oprire sunt acoperite cu **Haptoprene din două componente**. Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare ușoară și o funcționare extrem de ușoară. **Amortizorul inovator** din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii. **Profil de aluminiu** folosit pe partea inferioară pentru o poziționare precisă. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecția antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

**Descriere tehnică**

Lungimea benzii	3 m
Lățimea benzii	13 mm
Înălțime carcasă	59 mm
Lățime carcasă	26 mm
Lungime carcasă	62 mm
Standard	EG I

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m	026240 5
------------------------------------	----------