

**Pereche de mănuși 6240 // SKIN, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094234 8 |
| GTIN | 4059904095687 |
| Clasa articolului | 09H |

Descriere**Execuție:**

6240 SKIN. Mănuși strâmte cu confort ridicat la purtare și sensibilitate bună datorită avansatei **tehnologii de tricotat cu mărimea 18** cu fir extrem de subțire. Recomandate și pentru operarea ecranelor tactile.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Prindere în condiții alunecoase | bun(ă) |
| Mărimea mănușilor | 8 |
| Simț tactil | foarte bun(ă) |
| Prindere în condiții umede | moderat(ă) |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Fără silicon | nu |
| Fără DMF | nu |
| Ajustabilitate | foarte bun(ă) |
| Protecție la temperaturi înalte | nu există |
| Capacitate de aerisire | foarte bun(ă) |
| Material acoperire | PU |
| Tip de mănuși | Mănuși universale |
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |
| Conținut | 12 |
| Proprietate a mănușilor | Recomandat pentru ecran tactil |
| EN 388 | 2111X |
| Material de suport | Nylon |
| Strat de acoperire | PU |
| VARIANTĂ cu strat de acoperire | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Culoarea | negru / albastru |
| Greutate | 8 g |
| Tehnologie de tricatat | 18G |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Tip produs | Mănuși universale |