

**KERN****Cântar cu cârlig tip HFD, Plajă maximă de cântărire: 12000kg****Date comandă**

Numărul de comandă	479439 12000
GTIN	4045761202740
Clasa articolului	47D

**Descriere****Execuție:**

Afișaj cu LED cu iluminare a fundalului pentru citire confortabilă chiar și la distanțe mari. Funcție Data-Hold pentru menținerea valorii afișate.

Cântar cu cârlig robust, cu rezoluție înaltă până la 12 tone. Înălțimea cifrelor 30 mm. Durată de funcționare a acumulatorului cca. 30 h.

**Livrare:**

Inclusiv radiotelecomandă cu 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, adaptor pentru rețea. cântar incl acumulator și adaptor pentru rețea.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	573 mm
Înălțime carcasă	129 mm
Număr de baterii incluse	2
Citire	1000 g
Temperatură de regim (de funcționare)	-10 - 40 °C

Calibrarea	Preț la cerere
Adâncime carcasă	145 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Marja de eroare din valoarea maximă	0,2 %
Lățime carcasă	194 mm
Greutate netă	20 kg
Citire interval de cântărire superior	5000 g
Citire interval de cântărire median	2000 g
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Cântar cu suspendare / cu cârlig

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------