

KERN**Cântar de buzunar tip TGC, Plajă maximă de cântărire: 500g****Date comandă**

Numărul de comandă	479446 500
GTIN	4045761217539
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

- **Cu funcție de cântărire adițională (cumulativă), tastă de tarare.**
- **Program de calibrare CAL: pentru precizie înaltă.**

Cântar de buzunar plat cu platou mare din oțel superior și recipient practic pentru tarare. Afișaj LCD cu fundal luminos, pentru citirea ușoară a valorii de cântărire.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Greutate netă	0,18 kg
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Plajă maximă de cântărire	500 g
Citire	0,1 g
Adâncime	130 mm
Număr de baterii incluse	2
Lățime	100 mm

Înălțime	18 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	K2
Tip produs	Cântar compact

Servicii

CalibrareCântar Plajă maximă de cântărire 50 kg	027700 50
Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 50	027710 50

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------