

KERN**Cântar cu cârlig tip HFD, Plajă maximă de cântărire: 1500kg****Date comandă**

Numărul de comandă	479439 1500
GTIN	4045761202757
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

Afișaj cu LED cu iluminare a fundalului pentru citire confortabilă chiar și la distanțe mari. Funcție Data-Hold pentru menținerea valorii afișate.

Cântar cu cârlig robust, cu rezoluție înaltă până la 12 tone. Înălțimea cifrelor 30 mm. Durată de funcționare a acumulatorului cca. 30 h.

Livrare:

Inclusiv radiotelecomandă cu 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3, adaptor pentru rețea. cântar incl acumulator și adaptor pentru rețea.

Descriere tehnică

Citire	100 g
Marja de eroare din valoarea maximă	0,2 %
Număr de baterii incluse	2
Lungimea totală	421 mm
Temperatură de regim (de funcționare)	-10 - 40 °C

Înălțime carcasă	129 mm
Lățime carcasă	194 mm
Calibrarea	Preț la cerere
Greutate netă	8,2 kg
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Adâncime carcasă	145 mm
Citire interval de cântărire superior	500 g
Citire interval de cântărire median	200 g
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Cântar cu suspendare / cu cârlig

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------