



## Șurubelniță Slim pentru șuruburi PlusMinus, Classic, pentru electricieni complet izolată, Dimensiune profil: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	668392 1
GTIN	7610733278435
Clasa articolului	63E

### Descriere

#### Execuție:

Mâner și tijă **izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Fiecare șurubelniță a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.

**Mâner subțire**, cu manșon dermofil din elastomer și un miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistentă la șoc. Datorită structurii speciale a suprafeței, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.

**Tijă** din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită.

**Ø redus al tijeii cu izolație de protecție integrată** pentru elemente adânci cu înșurubare și cu arc (Ø tijeii = Ø izolației în zona frontală a tijeii).

#### Aplicație:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Vârful de antrenare al șurubelniței cu profil combinat se potrivește perfect în cazul **șuruburilor PlusMinus (combinație Pozidriv / fantă)**, utilizate în principal la componentele instalațiilor electrice.

### Descriere tehnică

Profil Pozidriv – lat	1 – 0,7×4,5
Lungimea totală	175 mm
Dimensiune profil	1
Lungimea lamei	80 mm
Serie	Classic VDE
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil combinat Pozidriv / Iată
Tip produs	Șurubelnițe