

**Chei șoc inelare, drepte, Deschiderea cheii: 41 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	619161 41
GTIN	4062406097578
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, cu corp scurt, puternică și capăt de lovire întărit.

Standard:

DIN 7444

Material:

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

Descriere tehnică

Înălțimea capătului inelar h	21 mm
Lungime cheie L	230 mm
Deschiderea cheii	41 mm
Ø inelului D	64,5 mm
Standard	DIN 7444
Proces producție	Forjate în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatat
Tip produs	Cheie reglabilă

