

**Chei șoc inelare, drepte, Deschiderea cheii: 55mm****Date comandă**

Numărul de comandă	619161 55
GTIN	4062406097608
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță, cu corp scurt, puternică și capăt de lovire întărit.

**Standard:**

**DIN 7444**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

**Descriere tehnică**

Ø inelului D	85 mm
Înălțimea capătului inelar h	25 mm
Lungime cheie L	267 mm
Deschiderea cheii	55 mm
Standard	DIN 7444
Proces producție	Forjate în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatat
Tip produs	Cheie reglabilă

