



Piuliță T îmbunătățită, Lățimea canalului D: 17mm



Date comandă

Numărul de comandă	313505 17
GTIN	2050001929662
Clasa articolului	33T

Descriere

Execuție:

Rectificate cu mare precizie și îmbunătățite.

Adaptat pentru:

Toate **universalele de mare putere marca** Schunk, Forkardt, Röhms și SMW (cu dantură ascuțită).

Adaptat pentru:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Livrare:

Inclusiv șuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

Notă:

Alte piulițe se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Înălțime H	23 mm
Lățimea canalului D	17 mm

Moment de strângere maxim	70 Nm
Filet G	M12
Înălțime H	9 mm
Tip produs	Piuliță T