



Piuliță T îmbunătățită, Lățimea canalului D: 21mm



Date comandă

Numărul de comandă	313555 21
GTIN	2050001940537
Clasa articolului	33T

Descriere

Execuție:

Rectificate cu mare precizie și îmbunătățite.

Adaptat pentru:

Toate **universalele de mare putere marca** Schunk, Forkardt, Röhms și SMW (cu dantură ascuțită).

Adaptat pentru:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Livrare:

Inclusiv șuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

Notă:

Alte piulițe se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Înălțime H	27 mm
Moment de strângere maxim	150 Nm

Lățimea canalului D	21 mm
Filet G	M16
Înălțime H	11,5 mm
Tip produs	Piuliță T