

**Piuliță T îmbunătățită, Lățimea canalului D: 25,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Clasa articolului	33T

Descriere**Execuție:**

Rectificate cu mare precizie și îmbunătățite.

Adaptat pentru:

Toate **universalele de mare putere marca** Schunk, Forkardt, Röhms și SMW (cu dantură ascuțită).

Adaptat pentru:

Forkardt: NH 400-500, NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Livrare:

Inclusiv șuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

Notă:

Alte piulițe se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Moment de strângere maxim	220 Nm
Înălțime H	29 mm

Lățimea canalului D	25,5 mm
Filet G	M20
Înălțime H	11 mm
Tip produs	Piuliță T