

Garant**Raft pentru foaie de tablă, Tip: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	992101 5
GTIN	4062406095802
Clasa articolului	91W

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Cadru de bază 1560×600 mm cu placă de bază galvanizată. Rolă lată galvanizată cu funcționare silențioasă (Ø 60 mm) pentru deplasarea și depozitarea facilă. Bară în formă de U cu înălțimea de 400 mm și 800 mm din țevă pătrată 30×30 mm. Cu prag contra căderii din oțel plat cu o înălțime de 30 mm.

Aplicație:

Pentru depozitarea verticală a plăcilor de tablă, lemn, plastic etc.

Culoare:

Cadru de bază gri deschis RAL 7035, bară în formă de U antracit RAL 7016 **acoperită cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 880 mm

Lățime: 1560 mm

Adâncime: 600 mm

Număr de compartimente: 5

Adâncime utilă compartiment: 65,6 mm

Număr de bare cu înălțimea 400 mm: 3

Descriere tehnică

Lățimea barei	1485 mm
Număr de bare cu înălțimea 800 mm	3
Înălțime	880 mm
Lățime	1560 mm
Capacitate portantă per compartiment	200 kg
Număr de bare cu înălțimea 400 mm	3
Ø rolei late	60 mm
Adâncime utilă compartiment	65,6 mm
Adâncime	600 mm
Număr de compartimente	5
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Raft pentru table