

**Garant**
**CPHX 060210 ER, HB7705, Tip: HART**


### Date comandă

Numărul de comandă	212558 HART
GTIN	4062406099176
Clasa articolului	21A

### Descriere

#### Execuție:

Precizie a concentricității  $\pm 0,020$  mm.

- **Plăcuțe amovibile cu geometrie Wiper îmbunătățită pentru un proces de prelucrare mai eficient în execuția de matrițe.**
- **Economie de timp extrem de mare datorită saltului mare la noua linie și avansului ridicat per dinte.**
- **Plăcuțe de frezare cu geometrie Wiper radială și axială.**

#### Recomandare:

În cazul operațiilor de frezare frontală, reduceți  $V_c$  cu 30%.

#### Notă:

Valori de referință pentru  $a_e$  0,2 mm.

$L_{wa}$  reprezintă lungimea Wiper axială.

$L_{wr}$  reprezintă lungimea Wiper radială.

Avans  $f_z$  în oțel < 65 HRC: 0,15 mm

Grosimea plăcuței S: 2.38 mm

### Descriere tehnică

Tip	DUR
-----	-----

Rază la colț	1 mm
Grosimea plăcuței S	2.38 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CPHX 060210 ER
Categorie	HB7705
Materialul sculei	Carbura
Wiper axial lung	0,5 mm
Wiper radial lung	0,8 mm
Raza la colț $R_1$	1 mm
Avans $f_z$ în oțel < 65 HRC	0,15 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Strat de acoperire	TiC
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare