

Garant**CPHX 09T310 ER, HB7705, Tip: HART**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 212578 HART |
| GTIN | 4062406099206 |
| Clasa articolului | 21A |

Descriere

Execuție:

- **Plăcuțe amovibile cu geometrie Wiper îmbunătățită pentru un proces de prelucrare mai eficient în execuția de matrițe.**
- **Economie de timp extrem de mare datorită saltului mare la noua linie și avansului ridicat per dinte.**
- **Plăcuțe de frezare cu geometrie Wiper radială și axială.**

Precizie a concentricității $\pm 0,020$ mm.

Recomandare:

În cazul operațiilor de frezare frontală, reduceți V_c cu 30%.

Notă:

Valori de referință pentru a_e 0,2 mm.

L_{wa} reprezintă lungimea Wiper axială.

L_{wr} reprezintă lungimea Wiper radială.

Avans f_z în oțel < 65 HRC: 0,15 mm

Grosimea plăcuței S: 3.97 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----|-----|
| Tip | DUR |
|-----|-----|

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Rază la colț | 1 mm |
| Grosimea plăcuței S | 3.97 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CPHX 09T310 ER |
| Categorie | HB7705 |
| Materialul sculei | Carbura |
| Wiper axial lung | 0,5 mm |
| Wiper radial lung | 0,8 mm |
| Raza la colț R_1 | 1 mm |
| Avans f_z în oțel < 65 HRC | 0,15 mm |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Strat de acoperire | TiC |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |