

Garant**Cuțit de mortezat canale standard Ø DS 16 mm, începând de la lățimea canalului m: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290356 6
GTIN	4062406099244
Clasa articolului	29K

Descriere**Atenție:**

Folosiți întotdeauna Ø minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = Ø minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

Șurub	290399 2
Ø cozii	16 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	6; 8 mm
Lungime utilă L ₁	56 mm
Decalaj central L ₃	9 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	17,49 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	17,85 mm
Ø suport de plăcuțe D ₁	16 mm

Răcire interioară	da
Lungimea cozii L _s	40 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri