

Garant**Cuțit de mortezat canale standard Ø DS 16 mm, începând de la lățimea canalului m: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290356 2
GTIN	4062406098704
Clasa articolului	29K

Descriere**Atenție:**

Folosiți întotdeauna Ø minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = Ø minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

Șurub	290399 1
Recomandat pentru lățimea canalului m	2 mm
Ø cozii	16 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	7,03 mm
Decalaj central L_3	3,65 mm
Lungime utilă L_1	25 mm
Ø suport de plăcuțe D_1	6,5 mm
Răcire interioară	da

Lungimea cozii L _s	40 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri