

**Garant****Cuțit de mortezat canale pentru aparatele de mortezat canale Coadă EWS + Benz, începând de la lățimea canalului m: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290351 5
GTIN	4062406099510
Clasa articolului	29K

**Descriere****Atenție:**

Folosiți întotdeauna  $\varnothing$  minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm =  $\varnothing$  minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

**Notă:**

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

**Descriere tehnică**

$\varnothing$ minim al găurii prelabile $D_{\min}$	12,82 mm
Șurub	290399 1
$\varnothing$ cozii	16 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	5 mm
Lungime utilă $L_1$	37 mm
Decalaj central $L_3$	6,35 mm

Ø suport de plăcuțe D <sub>1</sub>	12 mm
Răcire interioară	nu
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	30 mm
Coadă tip	EWS + Benz
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri