

Garant

Cuțit de mortezat canale scurt Ø DS 20 mm, începând de la lățimea canalului m: 5mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	290359 5
GTIN	4062406099459
Clasa articolului	29K

Descriere**Atenție:**

Folosiți întotdeauna Ø minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = Ø minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12,82 mm
Ø cozii	20 mm
Șurub	290399 1
Lungime utilă L_1	33 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	5 mm
Decalaj central L_3	6,35 mm
Ø suport de plăcuțe D_1	12 mm

Răcire interioară	da
Lungimea cozii L _s	50 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri