



Știft declanșator reglabil plan, filet exterior, Filet M: M16



Date comandă

Numărul de comandă	370065 M16
GTIN	2050001961938
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Sferă din oțel pentru rulmenți cu bile.

- **Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.**
- **Sferă asigurată împotriva răsucirii.**

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Lungime 1	20,7 mm
Ø exterior D ₁	10,5 mm
Filet M	M16
Lungimea gulerului L ₂	40 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	25 kN
Deschidere SW	24 mm
Tip produs	Știft declanșator

