

Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuță: DM/16S**Date comandă**

Numărul de comandă	260916 DM/16S
GTIN	4251414902718
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Capete de strunjit interschimbabile pentru **bare cu amortizarea vibrațiilor**. Execuție îngustă.

Aplicație:

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **14xD**.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Cap interschimbabil cod ISO: STUCR/L 16

Plăcuță amovibilă compatibilă: TC ..16T3..

Corp de bază compatibil: 264910 – 264922

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 22 mm

Deplasarea axei: 22 mm

Lungimea totală: 32 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	32 mm
Mărimea plăcuței	16S mm
Corp de bază compatibil	264910 – 264922
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC ..16T3..

Serie	Cap de filetat
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	22 mm
Deplasarea axei	22 mm
Cap interschimbabil cod ISO	STUCR/L 16
Sistem	DM
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Ø cozii	40 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Accesorii

Șurub de strângere	269432
șurub de strângere	269433
Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500