

**Garant****Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 50 scurt, Ø de strângere D1: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302650 18
GTIN	4062406100384
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	50 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Lungime activă dimensiune A	63 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	18 mm
Suport	BT 50 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Concentricitate	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu $\varnothing$ de prindere D1 16 mm	309900 16
--	-----------