

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, BT 50 A = 100, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302955 22
GTIN	4062406100537
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificade. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. Forma ADB.

Aplicație:

Cu pană longitudinală pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841.

Cu inel de antrenare pentru freze cu canal transversal DIN 1880 și canale frontale conform DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

cheie specială recomandată Cod 309840	22
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	22
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø dornului d ₁	22 mm
Ø exterior D	40 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22
Ø de prindere D ₁	22 mm
Suport	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj