

HOLEX**Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 30 scurt, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302597 8
GTIN	4062406100070
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø exterior D	28 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	8
Suport	BT 30 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308765 30
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308785 30
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 8 mm	309900 8