



Polizor unghiular pneumatic, Tip: 3550-120



Date comandă

Numărul de comandă	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

- **Motor 1,5 CP cu 1100 W putere.**
- **Apărătoare reglabilă fără cheie.**
- **Capacitate disc 125 mm.**
- **Manetă de siguranță aerodinamică, estetică.**

Polizor unghiular **compact** și **performant** cu mare durabilitate la aplicații dificile, cu intervale de întreținere de până la 1000 ore. Mâner ergonomic și cu amortizare a vibrațiilor. Apărătoare reglabilă fără cheie. **Filet cilindric exterior M14.**

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	CP3550-120AA5
Greutate	1,9 kg
Zgomot de lucru	84 dB(A)
Debit maxim de aer necesar	1560 l/min
Putere de ieșire	1100 W
Turație maximă	12000 min ⁻¹
Ø maxim al discurilor	125 mm

Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	13 mm
Vibrație maximă conform EN	9,8 m/s ²
Racord de aer comprimat	3/8 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizor unghiular