

Mitutoyo**Ceas comparator digital-analogic Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 50mm**

Date comandă

Numărul de comandă

434621 50

GTIN

4946368121222

Clasa articolului

44A

Descriere

Execuție:

Afișaj digital mare și afișaj analogic adițional. Reglare unică a poziției zero care a fost introdusă. Viteza de deplasare nu influențează rezultatul măsurătorii. **Recomandat pentru măsurători continue datorită alimentării de la rețea.** Carcasă robustă; tija palpatorului pe suport de precizie.

Igeltext:

leșire de date

Aducerea la zero

în orice poziție sau riglă gradată absolută.

Presetare

Comutare 0,01 / 0,001 mm.

Racord

pentru alimentator.

Inversare a sensului de măsurare

Culoarea ecranului se schimbă

de la verde la roșu la depășirea limitei de toleranță.

Pornit / Oprit

Comutare multiplă

Memorarea valorilor maxime sau minime și a diferenței.

Selectarea domeniului de măsurare

Punct zero, afișaj analogic.

Funcționare:

- **Schimbarea culorii la depășirea limitei de toleranță.**
- **Valoare minimă**
- **Funcție de memorare a valorii maxime (nu mai este necesară căutarea punctului de întoarcere).**
- **Afișare a punctului zero, de ex. pentru măsurări de toleranță.**
- **Inversare a sensului de măsurare**

Livrare:

Inclusiv cablu de conectare la rețeaua electrică Cod 497660, alimentator 220 V / 9 V / 500 mA.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498430, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Calibrarea: C1

Citire selectabilă: 0,01 / 0,001 mm

Eroare de toleranță: 0,006 mm

Forță de măsurare: $\leq 2,3$ N

Ø tije de fixare h6: 8 mm

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Ø tije de fixare h6	8 mm
Forță de măsurare	$\leq 2,3$ N
Domeniu de măsurare	50 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Citire selectabilă	0,01 / 0,001 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 50 mm	013210 50
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkKS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	013250 100
Calibrare DAkKS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100
Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 50 mm	023000 50

Accesorii

Cablu de conectare Tip USB2	498430 USB2
Cablu de conectare Tip D2	498430 D2
Cablu de conectare Tip D1	498430 D1
Adaptor pentru rețea	497660