

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru mobil, ușă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 1250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	924054 1250
GTIN	4062406101800
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială, deblocare cu o singură mână și capacitate portantă de 75 kg.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu **strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme**, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă.

**Echipare:**

Înălțimea ușii (stânga) mm: 625

Înălțime frontală a sertarului (dreapta): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 200, 250

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Descriere tehnică**

Blat de lucru adâncime	750 mm
------------------------	--------

Înălțime	950 mm
Lățime structură de bază	1100 mm
Material masă lucru	Fag Multiplex
Ø rolei de ghidaj	125 mm
ComfortClose	nu
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Mâner de împingere	nu
Adâncime utilă sertare	500 mm
Număr de sertare	4
Blat de lucru grosime	25 mm
Adâncime structură de bază	700 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
Ø roții fixe	125 mm
Blat de lucru lungime	1250 mm
Tampon	nu
Număr de uși	1
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Strat de rulare fără amprentă	da
Greutate	139,4 kg
Materialul roții	Poliuretan
Serie	Ready-to-go
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Lățime utilă sertare	500 mm
poate fi coborât	nu
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	25 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927805 200
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927805 100
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927805 250