


**Garant****Plăcuță de frezare amovibilă Ø 20 mm tronconic, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	212779 ALU
GTIN	4062406103187
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.**· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare:  $\pm 0,015$  mm.**Avans  $f_z$  în aluminiu cu aşchii scurte: 0,2 mm

Categorie: HU7810

**Descriere tehnică**

Tip	ALU
Categorie	HU7810
Rază la colț	2 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază Wiper axial	40 mm
Rază Wiper radial	80 mm
Raza la colț $R_1$	2 mm
Lungimea tăişului $L_c$	10 mm

Avans $f_z$ în aluminiu cu așchii scurte	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare