

Garant
Cap sincron pentru ER25, Ø cozii tarodului d2: 8mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 338185 8 |
| GTIN | 4062406102104 |
| Clasa articolului | 31P |

Descriere
Execuție:

- Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe mașinile cu arbore sincron.
- Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensarea erorilor de sincronizare, obținându-se astfel o calitate mai bună a filetului și o creștere semnificativă a durabilității.
- Pentru suporturi de bușe elastice și scule acționate conform ISO 15488 (DIN 6499).
- Recomandat pentru filet pe stânga și pe dreapta.

Execuție text publicitar:

- Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
- Compensarea erorilor de sincronizare, obținându-se astfel o calitate mai bună a filetului și o creștere semnificativă a durabilității.

Adaptat pentru:

Suporturi sincron ER Cod 338180.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Pătrat coadă | 6,2 mm |
| Lungime activă L ₁ | 30 mm |
| Pentru Ø cozii burghiului d ₂ DIN 374/376 | M11 |
| Pentru Ø cozii burghiului d ₂ DIN 371 | M8 |
| Ø D ₂ | 19 mm |
| Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari |

Tip produs

Adaptor pentru tarod