

KÄRCHER**Curățător de înaltă presiune, fără încălzire, Denumirea producătorului:
HD511P****Date comandă**

Numărul de comandă	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Clasa articolului	07C

Descriere**Execuție:**

Curățător de înaltă presiune, mobil, cu motor de curent alternativ. Aparat cu **sistem de reglare a presiunii**, sistem anti-șoc, furtun de înaltă presiune cu posibilitate de rotire sub presiune și țeavă rotativă din INOX. Pompă axială robustă cu 3 pistoane și cu cap cilindric din alamă. Tubulatură din alamă pentru alimentare cu apă. Temperatură maximă a apei utilizate 60 °C.

Pistolul cu aer comprimat **EASY!Force** folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune și reduce astfel forța de fixare pentru utilizator. Este o inovație în ce privește confortul la lucru, efortul la utilizare este aproape nul. Ventil din ceramică solidă îmbunătățit. Sistem de conectare integrat EASY!Lock. Permite instalarea rapidă și simplă a accesoriilor (de ex. duze, țevi din oțel) cu racorduri unitare.

Livrare:

Inclusiv furtun de presiune de 10 m, țeavă de INOX pentru pulverizare 850 mm cu duză simplă.

Descriere tehnică

Greutate	20,5 kg
Putere absorbită	2200 W

Denumirea producătorului	HD 5/11 P *EU
Presiune de lucru	110 bar
Debit	490 l/h
Siguranță de rețea	10 A
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Curățător cu jet de înaltă presiune