

Magnet plat, set de 2 buc. cu ștuț filetat, Neodim, Ø: 88mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085926 88
GTIN	5012095608431
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magnetii feritici.**
- **Suprafața cauciucată conferă rezistență la coroziune și protecția suprafeței.**
- **Cauciucarea mărește forțele de fixare laterale.**
- **Miez magnetic din neodim.**

Aplicație:

Nu zgârie și nu alunecă pe suprafețele vopsite.

Descriere tehnică

Materialul suprafeței	cauciucată
Înălțime cu filet	23,5 mm
Înălțime	8,5 mm
Forță de fixare nominală	420 N
Ø	88 mm
Filet	M8 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

