

Magnet plat, set de 2 buc. cu bucășă filetată, Neodim, Ø: 22mm



Date comandă

Numărul de comandă	085927 22
GTIN	5012095608387
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.
- Suprafața cauciucată conferă rezistență la coroziune și protecția suprafeței.
- Cauciucarea mărește forțele de fixare laterale.
- Miez magnetic din neodim.

Aplicație:

Nu zgârie și nu alunecă pe suprafețele vopsite.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Bucșă filetată	da
Filet	M4 mm
Înălțime cu filet	11 mm
Înălțime	6 mm
Materialul suprafeței	cauciucată
Ø	22 mm
Forță de fixare nominală	50 N

Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M4	085921 M4
---	-----------