



## Base element 6371G-50-500-040 Coadă CM, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 25



### Date comandă

Numărul de comandă	232271 25
GTIN	4062406105839
Clasa articolului	22G

### Descriere

#### Execuție:

Cu răcire interioară.

#### Cu tăiș drept.

#### Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 52,5 mm

Dimensiune con Morse CM: 4

Șuruburi de strângere: 232990 TX15

### Descriere tehnică

Lungime utilă $L_1$	52,5 mm
Interval $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Șuruburi de strângere	232990 TX15
Număr de dinți Z	2
Execuție	1,5×D
Coadă tip	Con Morse

Răcire interioară

da

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile