

**Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 5×D, Tip: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	232273 25
GTIN	4062406105952
Clasa articolului	22G

Descriere**Execuție:**

Cu răcire interioară.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Pentru reducții recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultați **Cod 343000-343530**.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 2

Interval $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Lungime utilă L_1 : 187,3 mm

Dimensiune con Morse CM: 4

Șuruburi de strângere: 232990 TX15

Descriere tehnică

Interval $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Lungime utilă L_1	187,3 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Șuruburi de strângere	232990 TX15
Număr de dinți Z	2
Execuție	5×D
Coadă tip	Con Morse
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

